


DL HCL

Nouveautés 2019



Spot encastré circadien.

Contrôle via le système de gestion DIMHCL.

Ce luminaire s'ajuste automatiquement en température de couleur et en intensité lumineuse pour suivre le rythme circadien naturel. Il participe ainsi au bien-être des personnes.

Corps en aluminium moulé sous pression coloris blanc.

Réflecteur interne en aluminium faisceau 70°.



Diffuseur en verre.

Température de couleur : 2700K à 6500K.

Durée de vie : 50 000 heures L80 B50.

Tension : 230 V Fréquence : 50/60 Hz.

Garantie : 5 ans



DL HCL

Référence	Code article	Puissance (W)	Flux émis (Lm)
DL HCL	31271510	22	1719

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Références	Codes articles	Dim. ø/h (mm)	Poids (Kg)
Cellule encastrée DIMHCL	31271520	85/73	0,16
DIM HCL extension	31271522	85/73	0,14
Télécommande DIMHCL	31271524	-	-

Existe aussi en



ZENITH HCL - P 24



DIM HCL - P 234-235